

TOP

取扱いについて

国産

made by japan

特許、実用新案、意匠登録申請中

いつでも、どこでも野外調理とお手軽薪暖房・ソロストーブ

防災
ECO MATERIAL
danboukurabu

solostove

ROCKTER SD-100 / TB125

OUT
DOOR

庭先バーベキューとお手軽薪暖房

排煙が少ない環境配慮型 キッチン薪暖房機

炊き口
75

SD-100 / TB-125 / TB-125R

炊き口
100

煙突径
100



煙突X2
トップ1

環境配慮型
ランバースト
完全燃焼

煙突別売

炊き口
125

煙突径
100



煙突X2
トップ1

環境配慮型
ランバースト
完全燃焼

煙突別売

TB125R

TB-125R用長薪ユニット付
ロケッター「TB-125R」



長薪
ユニット
90cm迄

ROCKTER SD-100

	ROCKTER-SD100
サイズ	W310XD400XH550
重量	14kg
燃焼方式	ランバースト 燃焼
煙突径	φ100
炊き口	100×100mm
オープン	○
ピザラック	-
火室窓	○
キャスター	○

ROCKTER TB-125

	ROCKTER-TB125
サイズ	W375XD550XH550
重量	20kg
燃焼方式	ランバースト 燃焼
煙突径	φ100
炊き口	125×125mm
オープン	○
ピザラック	-
火室窓	○
キャスター	○

1. 製品の使用目的

小型薪ストーブ「ロケッター」は手軽にどこでも暖房とクッキングができる移動型タイプの薪ストーブです。暖を取りながら、煮込み、炊出し、湯沸かし、焼き芋、ピザ焼きなどができ、長尺な薪も燃焼可能です。又ランバースト燃焼方式で完全燃焼を可能とし最小限に排煙を抑え環境に配慮したアウトドア、小型温室、作業場、また災害時のエネルギー確保の使用を目的としています。

2. 安全上のご注意

ここに示すのは、製品を安全かつ正しくお使いいただくことで、ご使用者や他人への危害を未然に防ぐための注意事項です。何れも安全に関する重要な内容ですので、ご使用いただく前に必ずお読み頂き、また必ず守ってください。



警告

誤った使い方をすると「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使い方をすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

3. 使用する場所について



警告



本体使用の際は必ず防火対策、換気が行える場所を実施してください。又、消火器を必要な時に直ぐ使用できる場所に設置してください。ただしストーブ本体の近くに置きすぎると熱せられて危険なので注意してください。



本体は必ず、安定した水平な場所で使用してください。不安定ですと破砕衝撃で使用時にケガをする恐れがあります。



本体は必ず不燃物の上に設置してください

4. 使用に際して



警告



天然薪以外の燃料を使用しないでください
本体は使用中大変高温となるので耐火手袋を使用し、軍手や化繊製品等可燃物でできた手袋は決して使用しないでください



本体を分解、改造しないでください。



本体が高温な状態で水をかけないでください。ガラスが破損したり水蒸気で火傷します。また急激な温度低下は構造変形を起こします。



災害時等の理由で緊急に消化したい場合には、消火器を使用してください



注意



着火使用して高温になっている場合は火傷に注意してください。



本体が高温になっている場合は移動しないでください。



本体の手入れをする際には、本体が完全に冷めていることを確認して作業してください。

5. 着火及び使用方法

SD75/100/TB125着火及び取り扱い方法

LRC **ラック株式会社**

災害等の緊急時に役立つ薪ストーブ用発電ユニット



≪熱発電機≫15w

出力電力：15W
出力電圧：12VDC (バッテリー出力13VDC)
熱源表面最大温度：450℃
外型寸法：W220mmxD145mmXH102mm
重量：2.75kg

ペレットユニット125

ROCKTER-オプション



ペレットユニット125

オープンスペース付き



③ Φ100mm煙突接続口
④ 薪入れ口

着火手順



高温・火傷
注意



Φ100mm煙突セット (別売)

② 着火口

着火口から着火剤を入れ火をつけ徐々に薪を入れます。

煙突掃除口

煙突掃除口に焚き付け材で着火し温めて煙突を接続します。

ロケットドラフト燃焼

オーブンルーム

火が見える窓付き

ロケットで 炎と料理を楽しむ

ロケットストーブ特有の吸気音と流れる炎は気分を盛り上げてくれます。料理を楽しんだり、家族やキャンプ仲間と鍋を囲んだり、いつもと違う日常を味わえます。



SD-100 (キャスター付)

TB-125 (キャスター付)



付属品:PCコンテナ
(煙突別売)
対応オプション:ペレットユニット
サイドテーブル、ピザプレート

付属品:PCコンテナ
(煙突別売)
対応オプション:ペレットユニット



ラック株式会社

<https://www.lac-salon.com>

■ 着火方法



着火剤等でダクト部分を暖め、上昇気流を発生させます。



焚口に木質燃料を投入して、ダクト同様に着火剤等で着火します。



ダクトが暖まると上昇気流が発生、焚口から空気を吸い込み木を勢いよく燃焼させます。

炎は本体内部を通り、ダクト方向に向かって流れます。温度が上がるほど煙の量は減少していきます。



Photo : SD-100

■ 燃焼から 30 分後の表面温度目安

	A	B	C	D
TB-125	360℃	280℃	220℃	300℃
SD-100	345℃	275℃	213℃	286℃
SD-75	330℃	305℃	280℃	255℃

あくまで目安としてお考え下さい。ペレットをご使用の場合、表面温度は約 20℃ 低くなります。



ラック株式会社

新潟県長岡市福山町1083番地

TEL 0258-47-3333
FAX0258-47-3222